



テスト金具

TEST GAUGE

接続媒介

★差込式 W180S05NHI




使用例

1. 送水口に差し込む
2. ハンドルを時計方向に回し逆止弁を開ける。
3. 手押しポンプをタケノコに接続し水圧をかける。
4. 圧力測定後、圧逃し弁を開放する
5. 接続媒介を取り外し、キャップを付ける。

連送性能試験機

TV型接続媒介
差込式 W180S06A
ねじ式 W180S06NA



送水口に接続し、大量の排水を可能にします。ハンドルを時計方向に回すと、弁棒が送水口の逆止弁を押し開けます。

